

Bellows suction cups (round)

SPB2f 50 SI-55 G1/8-IG

Osanro.:10.01.06.03653

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03653>

Aloitussivu > Alipainetekniikkaa automaatioon > Alipainekomponentit > Imukupit > Imupalat pakkausteollisuudelle > Palkeet imukuppi SPB2f (2,5-kertainen) > SPB2f 50 SI-55 G1/8-IG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Size: 50

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Thread G1: G1/8"-F

Number of folds: 2,5

Suunnitteludata



Attribuutti	Arvo
d2	21 mm
dn	8,60 mm
Dmax(S)	52 mm
Ds	49,70 mm
G1	G1/8"-F
H	67,10 mm
LG1	12 mm
SW1	27 mm
Z (Stroke)	9 mm

Tekniset tiedot

Attribuutti	Arvo
Suction force at -200 mbar	13,70 N
Suction force at -400 mbar	27,30 N
Suction force (-600mbar)	41 N
Volume	26,45 cm ³
Hose diameter (rec.) d	12 mm
Size	50
Number of folds	2,50
Suction cup material	Silicone SI

Ota yhteyttä Schmalziin

Oy Schmalz Ab | Taivaltie 5, 01610 Vantaa, Finland | +358 10 2312011 | schmalz@schmalz.fi

Bellows suction cups (round)

SPB2f 50 SI-55 G1/8-IG

Osanro.:10.01.06.03653

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03653>

Material hardness [Shore A]	55 Shore A
Weight	63,40 g
Product family	SPB2f

Lisätarvikkeet



SIEB 19.5x1 MS-A2 103

Osanro.:10.07.01.00321

External diameter D: 19,5 mm

Length L: 1 mm

Material: Brass / Stainless steel

Filter pore size: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

Osanro.:10.07.10.00003

Clamping range: 20.0 ... 32.0 mm

Material: Steel

Surface: galvanised

Varaosat

Ota yhteyttä Schmalziin

Oy Schmalz Ab | Taivaltie 5, 01610 Vantaa, Finland | +358 10 2312011 | schmalz@schmalz.fi

Bellows suction cups (round)

SPB2f 50 SI-55 G1/8-IG

Osanro.:10.01.06.03653

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03653>



SC 090 G1/8-IG

Osanro.:10.01.06.03272

Connection geometry: 090

Vacuum connection: G1/8"-F

Length L1: 37,5 mm

Fitting length: 21,5 mm

Nominal diameter dn: 8,6 mm



SPB2f 50 SI-55 SC090

Osanro.:10.01.06.03560

Size: 50

Suction cup material: Silicone SI

Material hardness [Shore A]: 55 Shore A

Material characteristics: FDA-compatible

Number of folds: 2,5