

## Pidikejärjestelmä

HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT

Osanro.:10.01.49.00038

<https://www.schmalz.com/10.01.49.00038>

Aloitussivu > Alipainetekniikkaa automaatioon > Alipaineekomponentit > Kiinnittimet > Tarttimen rakennussarja PXT > Liitäntätekniikka PXT > HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT

### Pidikejärjestelmä



Cross-beam connection: Profile D30-ITEM


Thread G1: M16x1-F

Shape: for FSTE

External diameter D: 30 mm

Length L: 53,4 mm

### Suunnitteludata



| Attribuutti | Arvo     |
|-------------|----------|
| D           | 30 mm    |
| G1          | M16x1-F  |
| H2          | 2 mm     |
| H3          | 15 mm    |
| L           | 53,40 mm |
| L2          | 62 mm    |
| L3          | 50 mm    |

### Lisätarvikkeet

Ota yhteyttä Schmalziin

Oy Schmalz Ab | Taivaltie 5, 01610 Vantaa, Finland | +358 10 2312011 | [schmalz@schmalz.fi](mailto:schmalz@schmalz.fi)

## Pidikejärjestelmä

HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT

Osanro.:10.01.49.00038

<https://www.schmalz.com/10.01.49.00038>



### SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH

Osanro.:10.08.02.00501

Length L: 23 mm

Material: Plastics

Operating temperature: -20 ... 80 °C

Nominal size: 6 mm

Surface: raw



### SVB-WIN 8-6 KU-ROH

Osanro.:10.08.02.00542

Length L: 20,5 mm

Material: Plastics

Operating temperature: -20 ... 60 °C

Nominal size: 6 mm

Surface: raw



### SVB-GE 8-6/6-4

Osanro.:10.08.02.00543

Length L: 31,5 mm

Material: Plastics

Operating temperature: -20 ... 60 °C

Nominal size: 6 mm