

Bloc de bridage

VCBL-K2 125x75x125 L

Réf. article.:10.01.12.02124

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02124>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour systèmes bi-circuit > Blocs de bridage par le vide VCBL-K2 > VCBL-K2 125x75x125 L

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ




Dimensions (LxB): 125 x 75

Dimension de la ventouse plate inférieur: 140x115 mm

Hauteur H: 125 mm

Disposition: longitudinal

Données de construction



Attribut	Valeur
B	75 mm
H	125 mm
H2	88 mm
L	125 mm
L1	145,50 mm
L2	20,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimension de la ventouse plate inférieur	140x115 mm
Poids	0,82 kg

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Bloc de bridage

VCBL-K2 125x75x125 L

Réf. article.:10.01.12.02124

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02124>



VCSP-O 125x75x16.5 TPE

Réf. article.:10.01.12.00011

Longueur L: 125 mm

Largeur B: 75 mm

Hauteur H: 16,5 mm



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE

Réf. article.:10.01.12.00798

Longueur L: 140 mm

Largeur B: 115 mm

Hauteur H: 16,5 mm



ERS VCBL-Einleger

Réf. article.:10.01.12.00618

Utiliser la construction: Bloc de bridage par le vide