

## Embase application de robot

FLAN-PL RET-1

Réf. article.:10.03.01.00358

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00358>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Générateurs de vide End-of-Arm > FLAN-PL RET-1

### Brides robot (ronde)




Longueur L: 13,5 mm

Type: RET-1

Type: Sawyer-o-CLSMA

### Données de construction



| Attribut | Valeur   |
|----------|----------|
| d        | 21 mm    |
| d1       | 6,60 mm  |
| D        | 63,50 mm |
| D mk1    | 40 mm    |
| D2       | 55 mm    |
| L        | 13,50 mm |
| L1       | 18,50 mm |

### Accessoires

#### Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Embase application de robot

FLAN-PL RET-1

Réf. article.:10.03.01.00358

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00358>



### ECBPi 12 24V-DC M12-8

Réf. article.:10.03.01.00314

Capacité d'aspiration (max.): 12 l/min

Puiss. nominale: 13 W

Tension DC: 24V - DC

Alimentation: 0,6 A

Connexion électrique: Connecteur M12, 8 pol

Max. vide: 750 mbar

Température de travail: 5 ... 45 °C



### ECBPi 12 24V-DC TB-8

Réf. article.:10.03.01.00364

Capacité d'aspiration (max.): 12 l/min

Puiss. nominale: 13 W

Tension DC: 24V - DC

Alimentation: 0,6 A

Connexion électrique: Barre de raccords 8x

Max. vide: 750 mbar

Température de travail: 5 ... 45 °C