

Ejecteur de base

SBP 15 G02 SDA

Réf. article.:10.02.01.00602

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00602>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs basiques > Ejecteurs basiques
SBP > SBP 15 G02 SDA

Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger



Diamètre des buses: 1,5 mm

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

Degré d'évacuation: 85 %


Raccord: G1/8"(1)-G1/8"(2)

Pression optimale: 4,5 bar

Capacité d'aspiration (max.): 71 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 105 l/min

Design Data



Attribute	Value
B	15 mm
d	4,20 mm
D	14 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-F
H	34 mm
H1	42 mm
H2	5,20 mm
H3	14 mm
L	51,50 mm
L1	102 mm
L2	22 mm
L3	10 mm
L4	12,50 mm
LG1	8 mm
LG2	8 mm
SW1	14 mm
SW2	14 mm
X1	20 mm

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ejecteur de base

SBP 15 G02 SDA

Réf. article.:10.02.01.00602

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00602>

Technical Data

Attribute	Value
Diamètre des buses	1,50 mm
Degré d'évacuation	85 %
Capacité d'aspiration (max.)	4,30 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	71 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	6,30 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	105 l/min
Niveau sonore libre	72 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	65 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Pression optimale	4,50 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	4 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	6 mm
Température de travail	0 ... 60 °C
Plage de pression (press. de service)	43,5 ... 87,0
Capacité d'aspiration (max.)	2,51 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	3,71 cfm
Poids	22 g
Famille de produit	SBP

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur

Accessories



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

Part no.:10.02.01.00511

Longueur L: 110 mm

Largeur B: 44,5 mm

Hauteur H: 3 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ejecteur de base

SBP 15 G02 SDA

Réf. article.:10.02.01.00602

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00602>



SET SBP M4-IG

Part no...:10.02.01.00769

Longueur L: 50 mm

Largeur B: 14 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

Type: M4-IG



VFT G1/4-IG 80

Part no...:10.07.01.00119

Raccord: G1/4"-F

Version: Élément filtrant court

Débit nominal: 110 l/min

Débit nominal: 6,6 m³/h

Porosité: 80 µm



VS-V-W-D PNP K 3C-D

Part no...:10.06.02.00678

Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar

Version: Cube, affichage numérique

Conception vacuostat: Contacteur PNP

Connexion électrique: Câble

Entrées/sorties: 2 numériques

Display: Affichage 3 couleurs / 2 lignes

Type de protection IP: IP 40

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ejecteur de base

SBP 15 G02 SDA

Réf. article.:10.02.01.00602

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00602>



VS-P10-W-D PNP K 3C-D

Part no.:10.06.02.00680

Plage de mesure: 0,0 ... 10,0 bar

Version: Cube, affichage numérique

Conception vacuostat: Contacteur PNP

Connexion électrique: Câble

Entrées/sorties: 2 numériques

Display: Affichage 3 couleurs / 2 lignes

Type de protection IP: IP 40

Spare parts



SD G1/8-AG 14x40

Part no.:10.02.01.00540

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre extérieur D: 14 mm

Longueur L: 40 mm

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca