

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 25 NBR-55 N016

Réf. article.:10.01.06.00376

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00376>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FGA 25 NBR-55 N016

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales




Dimensions: 25

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	4,50 mm
d2	9,90 mm
D1	25 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	26,50 mm
Ds	22,50 mm
H	23 mm
H2	3,80 mm
H3	8,90 mm
Z (Course)	9 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de soufflets	1,50
Force d'aspir.	5,30 N
Dimensions	25
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Poids	2,70 g
Rayon de courbure (min) (convexe)	20 mm
Famille de produit	FGA

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 25 NBR-55 N016

Réf. article.:10.01.06.00376

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00376>

Accessoires



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Réf. article.:10.01.06.05735

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 20 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Réf. article.:10.01.06.05731

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 18,5 mm

Longueur utile: 12 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article.:10.01.06.00123

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: M5-M

Longueur L1: 16 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 2,5 mm

Matière: Aluminium

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 25 NBR-55 N016

Réf. article.:10.01.06.00376

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00376>



SPI 25 PEEK

Réf. article.:10.01.06.03286

Dimensions: 25

Matière: Polyétheréthercétone