

## Ventouse plate (ovale)

SPLO 300x30 NBR-55

Réf. article.:10.01.05.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00184>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (ovales) > Ventouses plates SPLO > SPLO 300x30 NBR-55

### Ventouse plate (ovale) pour les pièces étroites et courbes




Dimensions (LxB): 300 x 30

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Hauteur H: 20 mm

### Données de construction



| Attribut   | Valeur |
|------------|--------|
| Bk         | 30 mm  |
| Bmax(S)    | 33 mm  |
| Bs         | 30 mm  |
| H          | 20 mm  |
| H2         | 6 mm   |
| Lk         | 320 mm |
| Lmax(S)    | 304 mm |
| Ls         | 300 mm |
| Z (Course) | 5 mm   |

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                 |
|-----------------------------------|------------------------|
| Force d'aspir.                    | 400 N                  |
| Volume                            | 32,43 cm <sup>3</sup>  |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 30 mm                  |
| Nombre de soufflets               | 0                      |
| Dimensions (LxB)                  | 300 x 30               |
| Matière                           | Caoutchouc nitrile NBR |
| Poids                             | 600 g                  |

### Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | [schmalz@schmalz.ca](mailto:schmalz@schmalz.ca)



## Ventouse plate (ovale)

SPLO 300x30 NBR-55

Réf. article.:10.01.05.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00184>

Famille de produit

SPLO

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité

---