

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 22 NBR-ESD-55 N062

Réf. article.:10.01.06.04454

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04454>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FGA 22 NBR-ESD-55 N062

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales




Dimensions: 22

Matière: Caoutchouc nitrile NBR-ESD

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	4,50 mm
d2	11,70 mm
D1	24,20 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	25 mm
Ds	21,50 mm
H	19 mm
H2	3,80 mm
H3	9,10 mm
Z (Course)	6 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de soufflets	1,50
Force d'aspir.	5,70 N
Dimensions	22
Matière	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Poids	2,10 g
Rayon de courbure (min) (convexe)	25 mm
Famille de produit	FGA

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 22 NBR-ESD-55 N062

Réf. article.:10.01.06.04454

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04454>

Accessoires



SA-NIP N062 M5-AG DN250

Réf. article.:10.01.06.05668

Filetage G1: M5-M

Longueur L1: 15,9 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 2,5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

Réf. article.:10.01.06.05669

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 17,9 mm

Longueur utile: 12 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

Réf. article.:10.01.06.05670

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 19,4 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch