

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 85 VU1-72 N015

Réf. article.:10.01.06.00179

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00179>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FGA 85 VU1-72 N015

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales




Dimensions: 85

Matière: Vulkollan VU1

Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	12 mm
d1	25 mm
d2	55 mm
D1	85 mm
Dk	25 mm
Dmax(S)	86,50 mm
Ds	82 mm
H	47 mm
H2	20 mm
H3	25 mm
Z (Course)	15 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de soufflets	1,50
Force d'aspir.	140 N
Force de rupt.	250 N
Volume	80,21 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	80 mm

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 85 VU1-72 N015

Réf. article.:10.01.06.00179

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00179>

Dimensions	85
Matière	Vulkollan VU1
Poids	93,30 g
Famille de produit	FGA

Accessoires



SA-NIP N015 G1/4-AG DN600

Réf. article.:10.01.06.00185

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium

Diamètre extérieur D: 18 mm

Largeur des appartements SW2: 6 mm



SA-NIP N015 G1/4-IG DN600

Réf. article.:10.01.06.00182

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur utile: 15 mm

Matière: Aluminium

Diamètre extérieur D: 18 mm

Largeur des appartements SW2: 6 mm

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch