

Insert de raccordement de ventouse


SA-NIP N009 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.10096

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10096>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > SA-NIP N009 G1/4-IG

Insert de raccordement de ventouse prémonté




Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 33 mm

Matière: Aluminium

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	5,50 mm
G1	G1/4"-F
G2	M10x1.25-M
L	23 mm
L1	33 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 009
Matière	Aluminium
Poids	12 g

Accessoires

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N009 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.10096

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10096>



PFG 60 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

Réf. article.:10.01.01.00078

Dimensions: 60

Matière: Caoutch fluoré FPM

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Propriété de la matière: laisse peu de marque



PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

Réf. article.:10.01.01.11169

Dimensions: 60

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Propriété de la matière: laisse peu de marque



PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Réf. article.:10.01.01.00018

Dimensions: 60

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N009 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.10096

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10096>



PFG 60 PU-55 N009 M10x1.25-IG

Réf. article.:10.01.01.00058

Dimensions: 60

Matière: Polyuréthane PU

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A



PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG

Réf. article.:10.01.01.00038

Dimensions: 60

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible



PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

Réf. article.:10.01.01.00079

Dimensions: 80

Matière: Caoutch fluoré FPM

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Propriété de la matière: laisse peu de marque

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N009 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.10096

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10096>



PFG 80 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

Réf. article.:10.01.01.11170

Dimensions: 80

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Propriété de la matière: laisse peu de marque



PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Réf. article.:10.01.01.00019

Dimensions: 80

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A



PFG 80 PU-55 N009 M10x1.25-IG

Réf. article.:10.01.01.00059

Dimensions: 80

Matière: Polyuréthane PU

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N009 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.10096

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10096>



PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG

Réf. article.:10.01.01.00039

Dimensions: 80

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible



PFG 95 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

Réf. article.:10.01.01.00080

Dimensions: 95

Matière: Caoutch fluoré FPM

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Propriété de la matière: laisse peu de marque



PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Réf. article.:10.01.01.00020

Dimensions: 95

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N009 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.10096

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10096>



PFG 95 PU-55 N009 M10x1.25-IG

Réf. article.:10.01.01.00060

Dimensions: 95

Matière: Polyuréthane PU

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A



PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG

Réf. article.:10.01.01.00040

Dimensions: 95

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible