

## Ventouse plate (ronde)

SFF 10 HT1-60 M5-AG

Réf. article.:10.01.01.14272

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14272>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > Ventouses SFF / SFB1 > SFF 10 HT1-60 M5-AG

### Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles




Dimensions: 10

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Nombre de soufflets: 0

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| G1         | M5-M     |
| Dmax(S)    | 11 mm    |
| Ds         | 10 mm    |
| dn         | 1,80 mm  |
| LG1        | 4,70 mm  |
| H          | 15,40 mm |
| SW1        | 8 mm     |
| Z (Course) | 0,70 mm  |

### Données techniques

| Attribut                       | Valeur                        |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions                     | 10                            |
| Matière                        | Matière haute température HT1 |
| Force d'aspir.                 | 2,70 N                        |
| Famille de produit             | SFF                           |
| Volume                         | 0,25 cm <sup>3</sup>          |
| Nombre de soufflets            | 0                             |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A                    |

### Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Ventouse plate (ronde)

SFF 10 HT1-60 M5-AG

Réf. article.:10.01.01.14272

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14272>

### Pièces de rechange



#### SFF 10 HT1-60 SC030

Réf. article.:10.01.01.14050

Dimensions: 10

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Nombre de soufflets: 0



#### SC 030 M5-AG

Réf. article.:10.01.06.02802

Géométrie de raccordement: 030

Raccord: M5-M

Longueur L1: 15,5 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 1,8 mm