

Ventouse en cloche (ronde)

SAX 40 ED-85 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.19.00180

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00180>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses cloches SAX > SAX 40 ED-85 G1/4-IG

Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées



Dimensions: 40


Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

Raccord: G1/4"-F

Nombre de soufflets: 0

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	6,75 mm
Dmax(S)	45,40 mm
Ds	41,30 mm
G1	G1/4"-F
H	36,10 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Course)	7,10 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	69 N
Force latérale	49 N
Force latérale surface huileuse	71 N
Volume	8,50 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	25 mm
Dimensions	40
Raccord	G1/4"-F
Nombre de soufflets	0

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse en cloche (ronde)

SAX 40 ED-85 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.19.00180

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00180>

Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85 Shore A
Poids	38,30 g
Famille de produit	SAX