

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB4f 50 SI-55 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.06.03557

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03557>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPB4f (4,5 soufflets) > SPB4f 50 SI-55 G1/2-IG

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 50


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Filetage G1: G1/2"-F

Nombre de soufflets: 4,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	21 mm
dn	15 mm
Dmax(S)	52 mm
Ds	49,70 mm
G1	G1/2"-F
H	86,50 mm
LG1	16 mm
SW1	27 mm
Z (Course)	26 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar	13,70 N
Force d'aspir. de -400 mbar	27,30 N
Force d'aspir.	41 N
Force de rupt.	35 N
Volume	33,11 cm ³
Diamètre de tuyau int (recom.)	12 mm
Nombre de soufflets	4,50
Matière	Silicone SI

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB4f 50 SI-55 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.06.03557

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03557>

Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	50 g
Famille de produit	SPB4f

Accessoires



SIEB 19.5x1 MS-A2 103

Réf. article.:10.07.01.00321

Diamètre extérieur D: 19,5 mm

Longueur L: 1 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00003

Plage de serrage: 20,0 ... 32,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB4f 50 SI-55 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.06.03557

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03557>



SC 090 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.06.02596

Géométrie de raccordement: 090

Raccord du vide: G1/2"-F

Longueur L1: 37,5 mm

Longueur utile: 21,5 mm

Diamètre nominal dn: 15 mm



SPB4f 50 SI-55 SC090

Réf. article.:10.01.06.03266

Dimensions: 50

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 4,5