Ventouse à soufflets HT1 (ronde)

SAB 100 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.02961


https://www.schmalz.com/10.01.06.02961

Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d'empreinte



- Dimensions: 100
- Matière: Matière haute température HT1
- Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A
- Matière: Laiton nickelé
- Raccord: G1/4-IG
- Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	6 mm
D1	77 mm
Dmax(S)	110 mm
Ds	100,80 mm
G1	G1/4"-F
H	61,80 mm
LG1	20 mm
SW1	22 mm
Z (Course)	25,80 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	190 N
Force de rupt.	357 N
Force latérale	220 N
Force latérale surface huileuse	214 N
Volume	92,50 cm^3
Rayon de courbure (min) (convexe)	90 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions	100

Contactez Schmalz
Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets HT1 (ronde)

SAB 100 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.02961

https://www.schmalz.com/10.01.06.02961

Nombre de soufflets	1,50
Matière	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	101,90 g
Famille de produit	SAB