

Collier de serrage

SSB 32-50 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00004

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00004>

Page d'accueil > Systèmes de manutention > Tubes de levage par le vide Jumbo > Pièces de rechange du tubes de levage par le vide Jumbo > Pièces de rechange et d'usure des tubes de levage par le vide JumboFlex > SSB 32-50 ST-VZ

Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses




Plage de serrage: 32,0 ... 50,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

Données de construction



Attribut	Valeur
d1	32 mm
d2	50 mm
L	9 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Plage de serrage	32,0 ... 50,0 mm
Matière	Acier
Poids	21 g
Famille de produit	SSB / SSD

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Collier de serrage

SSB 32-50 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00004

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00004>

Accessoires



KAPP 9 Band

Réf. article.:20.12.01.00036

Longueur L: 9 mm

Dimensions: Band



VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00041

Diamètre extérieur D: 33 mm

Diamètre intérieur d: 25 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec spirale de fil

Rayon de pose min.: 95 mm

Plage de pression (press. de service): -0,85 ... 4,00 bar

Température de travail: -15 ... 65 °C



VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00008

Diamètre extérieur D: 41 mm

Diamètre intérieur d: 32 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec spirale de fil

Rayon de pose min.: 110 mm

Plage de pression (press. de service): -0,85 ... 4,00 bar

Température de travail: -15 ... 65 °C

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Collier de serrage

SSB 32-50 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00004

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00004>



VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00009

Diamètre extérieur D: 48 mm

Diamètre intérieur d: 38 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec spirale de fil

Rayon de pose min.: 120 mm

Plage de pression (press. de service): -0,88 ... 7,00 bar

Température de travail: -15 ... 65 °C