

## Raccord rapide droit

STV-GE G3/8-AG 12

Réf. article.:10.08.02.00209

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00209>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Raccords instantanés à visser > STV-GE G3/8-AG 12

### Raccord fileté rapide droit



Filetage G1: G3/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 12 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 19,5 mm

Longueur L: 23,6 mm

### Données de construction



| Attribut | Valeur   |
|----------|----------|
| D        | 19,50 mm |
| d        | 12 mm    |
| G1       | G3/8"-M  |
| dn       | 9 mm     |
| L        | 23,60 mm |
| L1       | 31 mm    |
| L2       | 17,60 mm |
| LG1      | 7,40 mm  |
| SW1      | 20 mm    |

### Données techniques

| Attribut                              | Valeur              |
|---------------------------------------|---------------------|
| Type de tuyau                         | Tuyau D = 12 d = 9  |
| Type de tuyau                         | 12-9                |
| Matière                               | Laiton              |
| Plage de pression (press. de service) | -0,95 ... 15,00 bar |
| Température de travail                | -20 ... 80 °C       |
| Poids                                 | 35 g                |
| Famille de produit                    | STV                 |

#### Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Raccord rapide droit

STV-GE G3/8-AG 12

Réf. article.:10.08.02.00209

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00209>

### Accessoires



#### VSL 12-9 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00050

Diamètre extérieur D: 12 mm

Diamètre intérieur d: 9 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



#### VSL 12-9 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00037

Diamètre extérieur D: 12 mm

Diamètre intérieur d: 9 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 70 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C