

Tige élastique

FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN

Réf. article.:10.01.02.01344

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01344>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Tiges à ressort > Tiges à ressorts FSTIm > FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur



Raccord de ventouse: M5-F


Raccord du vide: Flexible 6/4

Version: Guide de vide axial

Course ressort Z: 20 mm

Version: isolant (électriquement)

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	2 mm
G2	M5-F
G3	M10x1-M
H	79,70 mm
H2	29 mm
LG2	4,50 mm
LG3	41 mm
SW1	14 mm
SW2	8 mm
Z (Course)	20 mm

Recommandation : Levée de tige max. Z à éviter en fonctionnement continu afin d'augmenter la longévité Veiller à ce que la tuyauterie ne subisse pas de tension

Données techniques

Attribut	Valeur
Version	isolant (électriquement)
Ind. de rigid.	0,05 N/mm
Précontrainte	0,50 N
Tens. ress. 50 % de levée	1,02 N
Charge verticale	15 N
Charge horizontale	10 N

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Tige élastique

FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN


Réf. article.:10.01.02.01344

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01344>

Poids	21 g
Température de travail	0 ... 80 °C
Famille de produit	FSTIm

Indication : Tension du ressort : Basé sur une course de 50 % Charge verticale : Charge statique maximale Charge horizontale : L'indication de sollicitation horizontale se base sur le bord inférieur de la tige avec le ressort détendu. Il s'agit d'une charge statique maximale et influe sur le processus d'élasticité d'une charge à l'horizontale.

Accessoires



VSL 6-4 PU BL SO

Réf. article.:10.07.09.00141



HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Réf. article.:10.08.03.00085

Longueur L: 47 mm

Connexion 1: Coulisseaux

Raccordement des ventouses, tiges à ressorts: Contours D10 et D16

Version: plat

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Tige élastique

FSTIm M5-IG 6/4 A 20 IN

Réf. article.:10.01.02.01344

<https://www.schmalz.com/10.01.02.01344>



HTR-ST5 30x30 D10/16 WI

Réf. article.:10.08.03.00088

Connexion 1: 30x30

Raccordement des ventouses, tiges à ressorts: Contours D10 et D16

Version: coudé



HTR-ST5 40x40 D10/16 WI

Réf. article.:10.08.03.00089

Connexion 1: 40x40

Raccordement des ventouses, tiges à ressorts: Contours D10 et D16

Version: coudé