

Filtre à vide en cloche

VFT G1/4-IG 80

Réf. article.:10.07.01.00119

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00119>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Filtres à vide > Filtres à vide en cloche VFT > VFT G1/4-IG 80

Filtre à vide en cloche à boîtier transparent et filtre remplaçable



Raccord: G1/4"-F


Version: Élément filtrant court

Débit nominal: 110 l/min

Débit nominal: 6,6 m³/h

Porosité: 80 µm

Données de construction



Attribut	Valeur
D	48 mm
G1	G1/4"-F
H	60 mm
H1	50 mm
L	76 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Raccord	G1/4"-F
Débit nominal	110 l/min
Débit nominal	6,60 m³/h
Max. vide	-990 mbar
Surpression (max) à 25°C	7 bar
Surpression (max) à 50°C	5 bar
Porosité	80 µm
Poids	47 g

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Filtre à vide en cloche

VFT G1/4-IG 80

Réf. article.:10.07.01.00119

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00119>

Famille de produit

VFT

Pièces de rechange



FILT-EINS 80 25x37 PE VFT-1/8-1/4

Réf. article.:10.07.01.00141

Porosité: 80 µm

Diamètre extérieur D: 25 mm

Longueur L: 37 mm

Matière de filtrage: Polyéthylène

Utiliser la construction: Filtre VFT

Dimensions: 1/8-1/4



HTR-FIL 2S WI VFT1/8-1/2

Réf. article.:10.07.01.00228

Version: coudé



DR 37-33x3 NBR

Réf. article.:10.07.01.00154

Diamètre extérieur D: 37 mm

Longueur L: 3 mm

Diamètre intérieur d: 33 mm

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Filtre à vide en cloche

VFT G1/4-IG 80

Réf. article.:10.07.01.00119

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00119>
