

Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 NO A VS-T

Réf. article.:10.02.01.00996

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00996>


Page d'accueil > Ejecteurs basiques SBP-C avec fonctions supplémentaires > SBP-C 25 S03 NO A VS-T

Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger



Diamètre des buses: 2,5 mm
Degré d'évacuation: 85 %
Raccord: Flexible D8(1)-D10(2)
Pression optimale: 5,2 bar
Capacité d'aspiration (max.): 215 l/min
Consommation d'air (en aspiration): 311 l/min
Commande de vanne: Sans courant, ouvert
conception Ejecteurs compacts: Fonction de décharge
Système: vacuostat électronique

Données de construction



Attribut	Valeur
B	20 mm
d	4,20 mm
d1	8 mm
d2	10 mm
D	20 mm
G3	G3/8"-F
H	62 mm
H1	72 mm
H2	5,20 mm
H3	26 mm
H4	21 mm
L	152 mm
L1	228 mm
L2	54 mm
L3	62 mm
X1	20 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	2,50 mm
Degré d'évacuation	85 %

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 NO A VS-T

Réf. article.:10.02.01.00996

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00996>

Capacité d'aspiration (max.)	12,90 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	215 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	18,70 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	311 l/min
Niveau sonore libre	78 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	70 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Pression optimale	5,20 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	7 mm
Poids	222 g
Température de travail	0 ... 50 °C
Plage de pression (press. de service)	43,5 ... 87,0
Pression optimale	75,40 psi
Capacité d'aspiration (max.)	7,59 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	10,98 cfm
Consommation d'air (souff.)	3,71 cfm
Famille de produit	SBP-C

Remarque : La tension d'alimentation pour vacuostats et pour électrovannes est de 24 V CC Pour les versions avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et une pression de service optimale Consommation d'air : Pour 2 m max. de longueur

Accessoires



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

Réf. article.:10.02.01.00511

Longueur L: 110 mm

Largeur B: 44,5 mm

Hauteur H: 3 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 NO A VS-T

Réf. article.:10.02.01.00996

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00996>



SET SBP M4-IG

Réf. article.:10.02.01.00769

Longueur L: 50 mm

Largeur B: 14 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

Type: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

Réf. article.:21.04.06.00086

Matière tuyau: PUR câble

Connexion électrique: Connect. 10mm



ASK B-M8-4 5000 K-4P

Réf. article.:10.06.02.00031

Connexion électrique: Douille M8, 4 pol

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PUR câble

Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 NO A VS-T

Réf. article.:10.02.01.00996

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00996>



VFT G3/8-IG 80

Réf. article.:10.07.01.00122

Raccord: G3/8"-F

Version: Insert de filtre long

Débit nominal: 245 l/min

Débit nominal: 14,7 m³/h

Porosité: 80 µm

Pièces de rechange



SD G3/8-AG 20x76 SBP

Réf. article.:10.02.01.00719

Filetage G1: G3/8"-M

Diamètre extérieur D: 20 mm

Longueur L: 76 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP



VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

Réf. article.:10.06.02.00294

Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar

Version: Horizontal

Réglage du point de commutation: Fonction d'apprentissage

Conception vacuostat: Contacteur PNP

Connexion électrique: Connecteur M8, 4 pôles

Affichage: LED

Type de protection IP: IP 40

avec: hystérésis fixe

Entrées/sorties: 2 numériques

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 NO A VS-T

Réf. article.:10.02.01.00996

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00996>
