

## Pompe à vide

EVE-TR-X 16 AC3 VBV

Réf. article.:10.03.01.00212

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00212>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide à rotor sec EVE-TR X > EVE-TR-X 16 AC3 VBV

### Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu



Alimentation: courant triphasé

Voltage (50 Hz): 175-260/300-450V AC3

Voltage (60 Hz): 202-300/350-520V AC3

Capacité d'aspiration (50 Hz): 16 m³/h

Capacité d'aspiration (60 Hz): 19 m³/h

Niveau sonore: 61 dB(A)

Vide (50Hz): -850 mbar


avec: Vanne de limitation de vide

Puiss. nominale 50 Hz: 0,55 kW

Puiss. nominale 60 Hz: 0,7 kW

Poids: 22,5 kg

### Données de construction



| Attribut | Valeur  |
|----------|---------|
| B        | 231 mm  |
| B2       | 66 mm   |
| d        | 7 mm    |
| G3       | G1/2"-F |
| H        | 205 mm  |
| L        | 452 mm  |
| L2       | 73 mm   |
| X1       | 202 mm  |
| Y1       | 125 mm  |

### Données techniques

| Attribut                      | Valeur               |
|-------------------------------|----------------------|
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 16 m³/h              |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 19 m³/h              |
| Voltage (50 Hz)               | 175-260/300-450V AC3 |
| Voltage (60 Hz)               |                      |
| Puiss. nominale 50 Hz         | 0,55 kW              |
| Puiss. nominale 60 Hz         | 0,70 kW              |

### Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Pompe à vide

EVE-TR-X 16 AC3 VBV

Réf. article.:10.03.01.00212

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00212>

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Niveau sonore         | 61 dB(A) |
| Poids                 | 22,50 kg |
| Type de protection IP | IP 54    |
| Alimentation          | AC3      |
| Famille de produit    | EVE-TR-X |

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

### Accessoires



#### VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Réf. article.:10.03.01.00136

Diamètre extérieur D: 46 mm

Max. vide: -950 mbar

Filetage G1: G1"-M

Longueur L: 53,5 mm

Utiliser la construction: Pompe EVE

Dimensions: 10-40



#### VOL 15

Réf. article.:10.03.03.00113

Réservoir volume: 15 l

Hauteur H: 180 mm

Fonction supplémentaire réservoir à vide: Manomètre, vanne, filtre

### Pièces de rechange

#### Contactez Schmalz


Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Pompe à vide

EVE-TR-X 16 AC3 VBV

Réf. article.:10.03.01.00212

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00212>



### VST EVE-TR-X-16

Réf. article.:10.03.01.00224

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR-X

Dimensions: 16

contient: Palette charbon/Filtre