

préhenseur de surface par le vide

FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Réf. article.:10.01.38.02970

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02970>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin > Système de préhension de surface par le vide FXP/FMP > Systèmes de préhension de surface FMP > FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux



Longueur L: 1 234 mm

Largeur B: 130 mm

Disposition: 5R18

Type de matière: Mousse N+SU, Hauteur 10mm


conception Raccords: Droit

Diamètre extérieur D: 60 mm

Poids: 5,4 kg

Famille de produit: FMP

Données de construction



Attribut	Valeur
B	130 mm
B3	21,60 mm
D	60 mm
H	60 mm
H1	90 mm
H2	10 mm
H3	7,70 mm
H4	5,50 mm
H5	41 mm
L	1234 mm
L2	1194 mm
L3	90 mm
Y1	90 mm
Type de vanne	SW

Remarque : Un tuyau de vide d'un diamètre intérieur conforme à la dimension D est nécessaire. Voir Données techniques -> Version

Données techniques

Attribut	Valeur
Disposition	5R18
Type de matière	Mousse N+SU, Hauteur 10mm
Nombre de ventouses	330

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

préhenseur de surface par le vide

FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Réf. article.:10.01.38.02970

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02970>

Force d'aspir. de -250 mbar

1010 N

Poids

5,40 kg

Élément d'étanchéité

Mousse d'étanch

Débit d'aspiration requis pour pu = -0,25 bar

900 l/min

Famille de produit

FMP

Pour l'air comprimé avec une pression d'entrée de 5,5 bars à -0,25 bar et avec un préhenseur entièrement recouvert d'une pièce représentative de l'application (planche de bois avec surface structurée) Le générateur de vide externe utilisé doit fournir au moins le débit d'aspiration spécifié (au niveau de la tubulure de vide du FMP) à -0,25 bar mais max. 135 % du débit d'aspiration

Accessoires



ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

Réf. article.:26.07.03.00002

Longueur L: 1 450 mm

Largeur B: 10 mm

Hauteur H: 7 mm

Matière: Plastiques

Plage de mesure: bar

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP



EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

Réf. article.:10.05.02.00069

Diamètre nominal: 50 mm

Tension DC: 24V - DC

Fonction valve: Vanne à 3/2 voies

Commande de vanne: Sans courant, ouvert

Filetage de connexion: G2"-F

Plage de pression (press. de service): bar

Débit nominal: 310 m³/h

Poids: 1,36 kg

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

préhenseur de surface par le vide

FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Réf. article.:10.01.38.02970

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02970>



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Réf. article.:10.01.10.05701

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 85 mm

Hauteur H: 10 mm

Matière: Acier

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Réf. article.:10.01.03.00175

Filetage G1: G1/2"-F

Filetage G2: G1/2"-M

Température de travail: 0 ... 70 °C



FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05697

Course ressort Z: 25 mm

Version: Usage intensif 1 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage

préhenseur de surface par le vide

FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Réf. article.:10.01.38.02970

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02970>



FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05695

Course ressort Z: 25 mm

Version: Usage intensif 2 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage



FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05687

Course ressort Z: 50 mm

Version: Usage intensif 1 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage



FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05168

Course ressort Z: 50 mm

Version: Usage intensif 2 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage

préhenseur de surface par le vide

FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Réf. article.:10.01.38.02970

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02970>



FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05698

Course ressort Z: 75 mm

Version: Usage intensif 1 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage



FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05696

Course ressort Z: 75 mm

Version: Usage intensif 2 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage



FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05810

Course ressort Z: 25 mm

Version: Usage intensif 1 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage

préhenseur de surface par le vide

FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Réf. article.:10.01.38.02970

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02970>



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05806

Course ressort Z: 25 mm

Version: Usage intensif 2 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage



FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05809

Course ressort Z: 50 mm

Version: Usage intensif 1 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05805

Course ressort Z: 50 mm

Version: Usage intensif 2 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

préhenseur de surface par le vide

FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Réf. article.:10.01.38.02970

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02970>



FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05808

Course ressort Z: 75 mm

Version: Usage intensif 1 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage



FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05803

Course ressort Z: 75 mm

Version: Usage intensif 2 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage



MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

Réf. article.:10.01.21.00244

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 120 mm

Hauteur H: 60 mm

Poids: 1,1 kg

Plage de mesure: bar

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

préhenseur de surface par le vide

FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Réf. article.:10.01.38.02970

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02970>



SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

Réf. article.:10.01.38.01194



SET FXC-FMC

Réf. article.:10.01.21.01291

Longueur L: 119 mm

Largeur B: 119 mm

Hauteur H: 9,6 mm

Plage de mesure: bar

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXC-FMC



SET FXP-FMP

Réf. article.:10.01.21.02407

Longueur L: 232 mm

Largeur B: 119 mm

Hauteur H: 119 mm

Plage de mesure: bar

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP

préhenseur de surface par le vide

FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Réf. article.:10.01.38.02970

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02970>



SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

Réf. article.:10.01.21.00243

contient: 4 écrous à fente

Plage de mesure: bar

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP



STF 60 P 4.5 SSD

Réf. article.:10.07.01.00259

Raccord: Ø60mm

Version: Boîtier en piclon

Débit nominal: 270 m³/h

Porosité: 3 µm

Équipement supplémentaire: Collier de bridage SSD



VAM 40 V U BAR

Réf. article.:10.07.02.00046

Diamètre extérieur D: 40 mm

Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar

préhenseur de surface par le vide

FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Réf. article.:10.01.38.02970

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02970>



VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC

Réf. article.:10.01.21.02405

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP

Raccord: Flexible 8/6

Commande de vanne: Sans courant, fermé



VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Réf. article.:10.07.09.00034

Diamètre extérieur D: 71 mm

Diamètre intérieur d: 60 mm

Longueur max.: 20 m

Matière tuyau: PU, spirale fil, antistat

Rayon de pose min.: 40 mm

Plage de pression (press. de service): -0,69 ... 2,09 bar

Température de travail: -40 ... 90 °C



VS-MONT 50x15.8x25 VS

Réf. article.:10.06.02.00343

Longueur L: 50 mm

Largeur B: 15,8 mm

Hauteur H: 25 mm

Plage de mesure: bar

Utiliser la construction: Pressostat et vacuostat

préhenseur de surface par le vide

FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Réf. article.:10.01.38.02970

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02970>



VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

Réf. article.:10.01.38.02485

Longueur L: 76,5 mm

Largeur B: 19 mm

avec: Vacuostat et pressostat VSi

Plage de mesure: bar

avec: Vacuostat/pressostat

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP



VTR-SL 3x RST60

Réf. article.:10.01.10.02779

Longueur L: 439 mm

Largeur B: 100 mm

Hauteur H: 156 mm

Raccord: Extrémité tube Ø60



FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC

Réf. article.:10.01.21.00313

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 120 mm

Hauteur H: 10 mm

Plage de mesure: bar

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXC-FMC

préhenseur de surface par le vide

FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Réf. article.:10.01.38.02970

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02970>



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Réf. article.:10.01.03.00207

Filetage G1: G1/2"-F

Filetage G2: G1/2"-M

Température de travail: 0 ... 70 °C

Version: Renforcé

Pièces de rechange



MASK-FOL SW60 1194 5R18 FXP-FMP

Réf. article.:10.01.38.00640

Longueur L: 1 194 mm

Largeur B: 109,8 mm

Hauteur H: 0,4 mm

Plage de mesure: bar

Diamètre des buses: 0,6 mm

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP



SU-FLGR 1234x131 SU FXP-FMP

Réf. article.:10.01.38.02861

Longueur L: 1 234 mm

Largeur B: 131 mm

Type de matière: Couche protectrice

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

préhenseur de surface par le vide

FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60

Réf. article.:10.01.38.02970

<https://www.schmalz.com/10.01.38.02970>



DI-PL 1234x131 5R18 ZYL-D6 N10SU

Réf. article.:10.01.38.02866

Longueur L: 1 234 mm

Largeur B: 131 mm

Disposition: 5R18

Type de matière: Mousse N+SU, Hauteur 10mm