

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 52 NK-45 N018

Réf. article.:10.01.06.02382

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02382>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FG 52 NK-45 N018

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales




Dimensions: 52

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Nombre de soufflets: 2,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	8 mm
d2	24,60 mm
D1	52 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	55 mm
Ds	52,50 mm
H	48,70 mm
H2	13 mm
Z (Course)	25 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	28,52 N
Force de rupt.	96 N
Volume	37,59 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	35 mm
Dimensions	52
Famille d'insert	N 018
Nombre de soufflets	2,50

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 52 NK-45 N018

Réf. article.:10.01.06.02382

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02382>

Matière	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45 Shore A
Poids	24,40 g
Famille de produit	FG