

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 150 SI-70 N010

Réf. article.:10.01.06.00117

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00117>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FGA 150 SI-70 N010

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales



Dimensions: 150


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 70 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Propri: FDA-compatible

Données de construction



Attribut	Valeur
d	7 mm
d2	111 mm
D1	168 mm
Dk	120 mm
Dmax(S)	177 mm
Dmk	40 mm
Ds	150 mm
H	74 mm
H4	10 mm
Z (Course)	37 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de soufflets	1,50
Force d'aspir.	570 N
Dimensions	150
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	70 Shore A
Poids	678,90 g
Rayon de courbure (min) (convexe)	250 mm

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 150 SI-70 N010

Réf. article.:10.01.06.00117

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00117>

Famille de produit

FGA

Accessoires



SA-NIP N010 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.00796

Filetage G1: G1/2"-F

Matière: Aluminium