

Ventouse en cloche (ronde)

SAX 115 ED-85 G3/8-IG

Réf. article.:10.01.19.00156

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00156>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses cloches SAX > SAX 115 ED-85 G3/8-IG

Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées



Dimensions: 115


Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

Raccord: G3/8"-F

Nombre de soufflets: 0

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	6,75 mm
Dmax(S)	129,40 mm
Ds	116 mm
G1	G3/8"-F
H	42,60 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Course)	20,20 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	549 N
Force latérale	390 N
Force latérale surface huileuse	584 N
Volume	142 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	50 mm
Dimensions	115
Raccord	G3/8"-F
Nombre de soufflets	0

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Ventouse en cloche (ronde)

SAX 115 ED-85 G3/8-IG

Réf. article.:10.01.19.00156

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00156>

Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85 Shore A
Poids	64,50 g
Famille de produit	SAX