

Ventouse plate (ronde)

SFF 15 SI-55 SC040

Réf. article.:10.01.01.13746

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13746>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > SFF 15 SI-55 SC040

Ventouses plates (rondes) pour les manipulation en douceur des prod. minces et pièces flexibles




Dimensions: 15

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 0

Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax(S)	16 mm
Dk	13 mm
Ds	15 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	12,50 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Course)	1 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	6,60 N
Volume	0,60 cm ³
Dimensions	15
Nombre de soufflets	0
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Rayon de courbure (min) (convexe)	12,50 mm
Famille d'insert	SC 040

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse plate (ronde)

SFF 15 SI-55 SC040

Réf. article.:10.01.01.13746

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13746>

Poids	0,90 g
Famille de produit	SFF

Accessoires



SC 040 M5-AG

Réf. article.:10.01.06.04346

Géométrie de raccordement: 040

Raccord du vide: M5-M

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 1,8 mm



SC 040 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.02490

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-M

Longueur L1: 20,2 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.02482

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-F

Longueur L1: 20,7 mm

Longueur utile: 14 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse plate (ronde)

SFF 15 SI-55 SC040

Réf. article.:10.01.01.13746

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13746>
