

Ventouses à soufflets (ovales)

SAOB 80x40 NBR-60 RA

Réf. article.:10.01.06.00910

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00910>

Page d'accueil > Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets) > SAOB 80x40 NBR-60 RA

Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées



Dimensions (LxB): 80 x 40

Matière: Caoutchouc nitrile NBR


Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: RA

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
B1	40 mm
Bmax(S)	43 mm
Bs	40,60 mm
dn	4 mm
H	32,70 mm
L1	73,30 mm
L4	31,80 mm
Lmax(S)	83 mm
Ls	80,60 mm
Z (Course)	9 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	65 N
Force de rupt.	131,70 N
Force latérale	152,80 N
Force latérale surface huileuse	73,60 N
Volume	21,80 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	25 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouses à soufflets (ovales)

SAOB 80x40 NBR-60 RA

Réf. article.:10.01.06.00910

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00910>

Dimensions (LxB)	80 x 40
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Nombre de soufflets	1,50
Poids	36,30 g
Famille de produit	SAOB

Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m