

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 50 PVC-50 N033

Réf. article.:10.01.06.02469

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02469>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets FG PVC (2,5 soufflets) > FG 50 PVC-50 N033

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales




Dimensions: 50

Matière: Chlorure de polyvinyle PVC

Dureté de la matière [Shore A]: 50 Shore A

Nombre de soufflets: 2,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	10,80 mm
d2	30,40 mm
D1	50,50 mm
Dk	18,70 mm
Dmax(S)	54 mm
Ds	50 mm
H	47,20 mm
H2	20,70 mm
Z (Course)	15,20 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	36,60 N
Force de rupt.	68 N
Volume	28,40 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	75 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions	50
Famille d'insert	N 033

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 50 PVC-50 N033

Réf. article.:10.01.06.02469

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02469>

Nombre de soufflets	2,50
Matière	Chlorure de polyvinyle PVC
Dureté de la matière [Shore A]	50 Shore A
Poids	22,10 g
Famille de produit	FG

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité
 Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SA-NIP N033 G1/4-AG DN550

Réf. article.:10.01.01.00818

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N033 G1/4-IG DN550

Réf. article.:10.01.01.00817

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur utile: 15 mm

Matière: Aluminium

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl