

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2f 30 SI-55 SC080

Réf. article.:10.01.06.03643

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03643>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > SPB2f 30 SI-55 SC080

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 30


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible

Nombre de soufflets: 2,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	16 mm
d1	19,60 mm
d2	7,20 mm
D1	24,40 mm
Dk	22 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30 mm
H	32,30 mm
H2	13 mm
H3	14,40 mm
Z (Course)	5 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar	4,30 N
Force d'aspir. de -400 mbar	8,50 N
Force d'aspir.	12,80 N
Volume	7,18 cm ³
Diamètre de tuyau int (recom.)	9 mm
Dimensions	30

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2f 30 SI-55 SC080

Réf. article.:10.01.06.03643

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03643>

Famille d'insert	SC 080
Nombre de soufflets	2,50
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	5,50 g
Famille de produit	SPB2f

Accessoires



SC 080 NPT1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03662

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: NPT1/4-M

Longueur L1: 32,2 mm

Longueur utile: 7,5 mm

Diamètre nominal dn: 8 mm



SC 080 NPT1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03663

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: NPT1/4-F

Longueur L1: 32 mm

Longueur utile: 17,5 mm

Diamètre nominal dn: 10,3 mm

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2f 30 SI-55 SC080

Réf. article.:10.01.06.03643

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03643>



SC 080 NPT3/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03664

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: NPT3/8-M

Longueur L1: 32,4 mm

Longueur utile: 7,5 mm

Diamètre nominal dn: 10,3 mm



SC 080 NPT3/8-IG

Réf. article.:10.01.06.03665

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: NPT3/8-F

Longueur L1: 32 mm

Longueur utile: 17,5 mm

Diamètre nominal dn: 10,3 mm



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Réf. article.:10.07.01.00320

Diamètre extérieur D: 17 mm

Longueur L: 0,8 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 103 µm