

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB DOOSAN O20

Réf. article.:10.01.43.00159

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00159>

Page d'accueil > Kits de préhension pour robot FXCB > ROB-SET FXCB DOOSAN O20

Système de vide complet pour la connexion à des robots légers



avec: Préhenseur de surf FXCB


pour: Doosan Robotics

Type: Serie M,A,H

Conception vacuostat: Contacteur PNP

Commande de vanne: Sans courant, ouvert

Données de construction



Attribut	Valeur
B	130 mm
B1	159 mm
H	131,40 mm
H1	137,40 mm
H2	20 mm
L	300 mm
L1	331 mm
L2	99 mm
L3	102 mm
dn	10 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	2 kg
Capacité d'aspiration (max.)	525,90 l/min
Type de matière	Mousse O, Hauteur 20 mm
Nombre de ventouses	45
Capacité de charge (verticale)	80 N
Charge (horizontale)	350 N
pour	Doosan Robotics
Famille de produit	ROB-SET-FXCB

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB DOOSAN O20

Réf. article.:10.01.43.00159

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00159>

En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.

Pièces de rechange



EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

Réf. article.:10.01.11.03420

Longueur L: 82,1 mm

Largeur B: 53,7 mm

Hauteur H: 10,8 mm



SD 97x34x20 FXCB

Réf. article.:10.01.43.00005

Longueur L: 97 mm

Largeur B: 34 mm

Hauteur H: 20 mm



VSi V D M8-4

Réf. article.:10.06.02.00577

Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar

Conception vacuostat: avec affichage

Connexion électrique: Connecteur M8, 4 pôles

Affichage: 2xLED

Type de protection IP: IP 65

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB DOOSAN O20

Réf. article.:10.01.43.00159

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00159>



DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

Réf. article.:10.01.11.03658

Longueur L: 300 mm

Largeur B: 130 mm

Hauteur H: 20 mm

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide

Disposition: 3R18

avec: Adhésif d'un côté