

Ventouse plate (ronde)

PFG 50 PU-55 N008

Réf. article.:10.01.01.00057

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00057>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > PFG 50 PU-55 N008

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses




Dimensions: 50

Matière: Polyuréthane PU

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
d	8 mm
d1	20 mm
Dk	29,10 mm
Dmax(S)	53,50 mm
Ds	50 mm
H	15 mm
H2	7 mm
Z (Course)	4 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	91 N
Volume	7,08 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	75 mm
Dimensions	50
Famille d'insert	N 008
Matière	Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

PFG 50 PU-55 N008

Réf. article.:10.01.01.00057

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00057>

Poids 10,50 g

Famille de produit PFG

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

Réf. article.:10.01.01.03532

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 22 mm

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium

Largeur des appartements SW2: 4 mm



SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Réf. article.:10.01.01.03524

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 25 mm

Longueur utile: 16 mm

Matière: Aluminium

Largeur des appartements SW2: 4 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

PFG 50 PU-55 N008

Réf. article.:10.01.01.00057

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00057>



SU 50

Réf. article.:10.01.01.12837

Dimensions: 50

Plage de serrage: 45,0 ... 60,0 mm

Résistance thermique: 80 °C