

Ventouse plate (ronde)

PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.00609

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00609>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates PFYN VU1 > PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



Dimensions: 60


Matière: Vulkollan VU1

Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax(S)	67 mm
dn	3,50 mm
Ds	60 mm
G1	G1/4"-F
H	33,50 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	6 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	60
Matière	Vulkollan VU1
Force d'aspir.	130 N
Volume	15 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	75 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Famille d'insert	N 011

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ronde)

PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.00609

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00609>

Dureté de la matière [Shore A]	72 Shore A
Poids	20,40 g
Nombre de soufflets	0
Famille de produit	PFYN

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon DIN ISO 3302-1 M3

Pièces de rechange



SA-NIP N011 G1/4-IG DN350

Réf. article.:10.01.01.00412

Famille d'insert: N 011

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 24,5 mm

Longueur L: 15 mm

Longueur utile: 15 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium

Largeur des appartements SW2: 5 mm



PFG 60 VU1-72 N011

Réf. article.:10.01.01.00606

Dimensions: 60

Matière: Vulkollan VU1

Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A

Ventouse plate (ronde)

PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.00609

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00609>



PFG 60 VU1-72 N011

Réf. article.:10.01.01.00606

Dimensions: 60

Matière: Vulkollan VU1

Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A