

Ventouse à soufflets HT1 (ronde)

SAB 60 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.02779

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02779>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de verres > Ventouses à soufflets SAB HT1 (1,5 soufflets) > SAB 60 HT1-60 G1/4-IG

Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d'empreinte



Dimensions: 60

Matière: Matière haute température HT1


Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Matière: Laiton nickelé

Raccord: G1/4-IG

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



| Attribut | Valeur |
|------------|----------|
| dn | 6 mm |
| D1 | 48 mm |
| Dmax(S) | 67 mm |
| Ds | 61,10 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 46,30 mm |
| LG1 | 20 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Course) | 14,50 mm |

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|-----------------------------------|--------------------|
| Force d'aspir. | 82 N |
| Force de rupt. | 130 N |
| Force latérale | 82 N |
| Force latérale surface huileuse | 77 N |
| Volume | 24 cm ³ |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 65 mm |
| Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
| Dimensions | 60 |

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ventouse à soufflets HT1 (ronde)

SAB 60 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.02779

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02779>

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nombre de soufflets | 1,50 |
| Matière | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
| Poids | 52,90 g |
| Famille de produit | SAB |