

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB2f 25 SI-55 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.04315

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04315>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPB2f (2,5 soufflets) > SPB2f 25 SI-55 G1/8-IG

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 25


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Filetage G1: G1/8"-F

Nombre de soufflets: 2,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	8 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	28 mm
Ds	25 mm
G1	G1/8"-F
H	39,30 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	9,80 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar	1 N
Force d'aspir. de -400 mbar	2 N
Force d'aspir.	3 N
Volume	2,94 cm ³
Dimensions	25
Nombre de soufflets	2,50
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB2f 25 SI-55 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.04315

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04315>

Poids	8,10 g
Famille de produit	SPB2f

Pièces de rechange



SC 040 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.02482

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-F

Longueur L1: 20,7 mm

Longueur utile: 14 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm



SPB2f 25 SI-55 SC040

Réf. article.:10.01.06.04226

Dimensions: 25

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible

Nombre de soufflets: 2,5