

Ventouse en cloche (ovale)

SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG

Réf. article.:10.01.01.12255

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12255>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses cloches SAOG-S > SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG

Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées



Dimensions (LxB): 95x40


Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Matière: Laiton nickelé

Raccord: G3/8-IG

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	46 mm
Bs	40,60 mm
dn	6 mm
G1	G3/8"-F
H	29,50 mm
LG1	9 mm
Lmax(S)	101 mm
Ls	95,60 mm
SW1	22 mm
Z (Course)	6 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	165 N
Force latérale	192 N
Force latérale surface huileuse	110 N
Volume	18 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	35 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions (LxB)	95 x 40
Matière	Caoutchouc nitrile NBR

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse en cloche (ovale)

SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG

Réf. article.:10.01.01.12255

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12255>

Nombre de soufflets	0
Poids	64,90 g
Famille de produit	SAOG-S

Pièces de rechange



DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

Réf. article.:10.07.08.00094

pour: G1/8

Diamètre extérieur D: 13,8 mm

Diamètre intérieur d: 10,2 mm

Matière: Aluminium



ERW-S G1/8-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.08.04.00077

Filetage G1: G1/8"-M

Filetage G2: G3/8"-F

Longueur L: 20,5 mm

Ventouse en cloche (ovale)

SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG

Réf. article.:10.01.01.12255

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12255>



SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.01.12180

Dimensions (LxB): 95x40

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/8-IG