

## Ventouse plate (ronde)

SUF 12 NBR-ESD-55 M5-AG

Réf. article.:10.01.01.14160

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14160>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates  
SUF > SUF 12 NBR-ESD-55 M5-AG

### Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses



Dimensions: 12

Matière: Caoutchouc nitrile NBR-ESD

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Raccord du vide: M5-M

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| Dmax(S)    | 13,20 mm |
| Ds         | 12 mm    |
| dn         | 1,80 mm  |
| G1         | M5-M     |
| H          | 13,60 mm |
| LG1        | 4,70 mm  |
| SW1        | 8 mm     |
| Z (Course) | 1,20 mm  |

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                     |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Force d'aspir.                    | 5 N                        |
| Force de rupt.                    | 5 N                        |
| Volume                            | 0,12 cm <sup>3</sup>       |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 12,50 mm                   |
| Diamètre de tuyau int (recom.)    | 2 mm                       |
| Dimensions                        | 12                         |
| Matière                           | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A]    | 55 Shore A                 |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

SUF 12 NBR-ESD-55 M5-AG

Réf. article.:10.01.01.14160

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14160>

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Poids               | 1,70 g |
| Famille de produit  | SUF    |
| Nombre de soufflets | 0      |

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

### Pièces de rechange



#### SC 030 M5-AG

Réf. article.:10.01.06.02802

Géométrie de raccordement: 030

Raccord: M5-M

Longueur L1: 15,5 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 1,8 mm



#### SUF 12 NBR-ESD-55 SC030

Réf. article.:10.01.01.14030

Dimensions: 12

Matière: Caoutchouc nitrile NBR-ESD

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)