

Commande

STEU 24V-DC OFG-B

Réf. article.:10.01.51.00005

<https://www.schmalz.com/10.01.51.00005>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin > Préhenseur de doigts > STEU 24V-DC OFG-B

Commande



Tension DC: 24V - DC

Utiliser la construction: Préhenseur de doigts base


Température de travail: 0 ... 50 °C

Plage de pression (press. de service): 6,0 ... 8,0 bar

Type de tuyau: Tuyau D = 8 d = 6

Poids: 1 727 g

Données de construction



Attribut	Valeur
B	162,50 mm
d	9 mm
d1	9 mm
H	67 mm
L	275 mm
X1	260 mm
Y1	122 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Tension DC	24V - DC
Type de tuyau	Tuyau D = 8 d = 6
Plage de pression (press. de service)	6,0 ... 8,0 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Poids	1727 g

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Commande

STEU 24V-DC OFG-B

Réf. article.:10.01.51.00005

<https://www.schmalz.com/10.01.51.00005>

Accessoires



VSL 8-6 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00003

Diamètre extérieur D: 8 mm

Diamètre intérieur d: 6 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 45 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -35 ... 60 °C