

Tige élastique

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG

Réf. article.:10.01.02.00862

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00862>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Tiges à ressort > Tiges à ressorts FSTI > FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG

Tige élastique avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur




Raccord de ventouse: G3/8"-M

Raccord du vide: G1/8"-M

Course ressort Z: 25 mm

Version: avec blocage anti-rotation

Données de construction



Attribut	Valeur
G1	G1/8"-M
G2	G3/8"-M
G3	M18x1.5-M
H	102 mm
H2	37 mm
LG1	6,50 mm
LG2	9 mm
LG3	56 mm
SW1	27 mm
SW2	13 mm
SW3	19 mm
Z (Course)	25 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Ind. de rigid.	0,10 N/mm
Précontrainte	5,63 N
Tens. ress. 50 % de levée	6,84 N
Charge verticale	1000 N
Charge horizontale	500 N
Poids	180 g

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tige élastique

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG

Réf. article.:10.01.02.00862

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00862>

Température de travail	0 ... 80 °C
Famille de produit	FSTI

Indication : Tension du ressort : Basé sur une course de 50 % Charge verticale : Charge statique maximale Charge horizontale : L'indication de sollicitation horizontale se base sur le bord inférieur de la tige avec le ressort détendu. Il s'agit d'une charge statique maximale et influe sur le processus d'élasticité d'une charge à l'horizontale

Accessoires



HTR-FST A2 FSTI

Réf. article.:10.01.03.06134

Raccord de traverse: Adaptateur de boulon A2

Filetage G1: M18x1.5-IG

Utiliser la construction: Tige à ressort



HTR-FST A3 FSTI

Réf. article.:10.01.03.06136

Raccord de traverse: Tête sphérique 28,5 mm

Filetage G1: M18x1.5-IG

Utiliser la construction: Tige à ressort

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tige élastique

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG

Réf. article.:10.01.02.00862

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00862>



HTR-FST 2N

Réf. article.:10.01.03.06143

Raccord de traverse: 2 coulisseaux

Filetage G1: M18x1.5-IG



HTR-UNI 2N FSTI

Réf. article.:10.01.03.00297

Température de travail: °C

Version: pour FSTI

Raccord de traverse: 2 coulisseaux



RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V

Réf. article.:10.08.04.00096

Filetage G1: G1/2"-M

Filetage G2: G3/8"-F

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 6 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tige élastique

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG

Réf. article.:10.01.02.00862

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00862>



STVI-GE G1/8-IG 4

Réf. article.:10.08.02.00149

Filetage G1: G1/8"-F

Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 8,5 mm

Longueur L: 23,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 6

Réf. article.:10.08.02.00150

Filetage G1: G1/8"-F

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 11,5 mm

Longueur L: 26,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 8

Réf. article.:10.08.02.00151

Filetage G1: G1/8"-F

Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 14,5 mm

Longueur L: 29,5 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de