

## Ventouse plate (ovale)

SGO 45x15 NBR-55 N023

Réf. article.:10.01.05.00153

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00153>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (ovales) > SGO 45x15 NBR-55 N023

### Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées




Dimensions (LxB): 45 x 15

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| Bmax(S)    | 16,50 mm |
| Bs         | 14,40 mm |
| d          | 11,50 mm |
| d1         | 13 mm    |
| dn         | 3 mm     |
| Dk         | 15,50 mm |
| Lmax(S)    | 46 mm    |
| Ls         | 44,40 mm |
| H          | 21 mm    |
| H2         | 8 mm     |
| H3         | 10 mm    |
| Z (Course) | 2 mm     |

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

| Attribut                       | Valeur                 |
|--------------------------------|------------------------|
| Force d'aspir.                 | 28,20 N                |
| Dimensions (LxB)               | 45 x 15                |
| Matière                        | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A             |
| Poids                          | 6,30 g                 |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ovale)

SGO 45x15 NBR-55 N023

Réf. article.:10.01.05.00153

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00153>

Famille de produit

SGO

### Accessoires



#### SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Réf. article.:10.01.05.00122

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L1: 25 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



#### SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

Réf. article.:10.01.05.00121

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 25 mm

Longueur utile: 15 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium