

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 32 HT1-60 N018

Réf. article.:10.01.06.01254

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01254>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FG 32 HT1-60 N018

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales




Dimensions: 32

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Nombre de soufflets: 2,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	8 mm
d1	15 mm
d2	16 mm
D1	32,40 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	33,50 mm
Ds	32 mm
H	37,50 mm
H2	13 mm
H3	17 mm
Z (Course)	15 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	12,06 N
Force de rupt.	36,90 N
Volume	9,77 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	35 mm
Dimensions	32

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 32 HT1-60 N018

Réf. article.:10.01.06.01254

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01254>

Famille d'insert	N 018
Nombre de soufflets	2,50
Matière	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	9,50 g
Famille de produit	FG

Accessoires



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Réf. article.:10.01.06.01065

Famille d'insert: N 018
Filetage G1: G1/4"-M
Longueur L1: 28,8 mm
Longueur utile: 4 mm
Diamètre nominal dn: 4,4 mm
Largeur des appartements SW2: 5 mm
Matière: Aluminium



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Réf. article.:10.01.06.01066

Famille d'insert: N 018
Filetage G1: G1/4"-F
Longueur L1: 28,8 mm
Longueur utile: 15 mm
Diamètre nominal dn: 4,4 mm
Largeur des appartements SW2: 5 mm
Matière: Aluminium

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 32 HT1-60 N018

Réf. article.:10.01.06.01254

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01254>



SPI 32 PEEK

Réf. article.:10.01.06.03287

Dimensions: 32

Matière: Polyétheréthercétone