

Ventouse plate (ronde)

PFYN 5 FPM-65 M5-IG

Réf. article.:10.01.01.00123

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00123>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates
PFYN > PFYN 5 FPM-65 M5-IG

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



Dimensions: 5

Matière: Caoutch fluoré FPM


Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Propriété de la matière: laisse peu de marque

Matière: Aluminium

Raccord du vide: M5-F

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	1,50 mm
Dmax(S)	5,50 mm
Ds	5 mm
G1	M5-F
H	16,50 mm
LG1	5,50 mm
SW1	8 mm
Z (Course)	0,90 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	0,75 N
Volume	0,01 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	7,50 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	2 mm
Dimensions	5
Matière	Caoutch fluoré FPM
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

PFYN 5 FPM-65 M5-IG

Réf. article.:10.01.01.00123

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00123>

Poids 1,40 g

Famille de produit PFYN

Nombre de soufflets 0

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N004 M5-IG DN200

Réf. article.:10.01.01.03518

Filetage G1: M5-F

Longueur L1: 14 mm

Longueur utile: 10 mm

Matière: Aluminium



PFG 5 FPM-65 N004

Réf. article.:10.01.01.00067

Dimensions: 5

Matière: Caoutch fluoré FPM

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Propriété de la matière: laisse peu de marque