

Ventouse à soufflets HT1 (ronde)

SAB 80 HT1-60 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03061

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03061>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de verres > Ventouses à soufflets SAB HT1 (1,5 soufflets) > SAB 80 HT1-60 G1/4-AG

Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d'empreinte



Dimensions: 80

Matière: Matière haute température HT1


Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4-AG

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	6 mm
D1	63,60 mm
Dmax(S)	89 mm
Ds	81,10 mm
G1	G1/4"-M
H	49,90 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Course)	22,10 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	135 N
Force de rupt.	221 N
Force latérale	145 N
Force latérale surface huileuse	140 N
Volume	56,50 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	75 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions	80

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets HT1 (ronde)

SAB 80 HT1-60 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03061

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03061>

Nombre de soufflets	1,50
Matière	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	72,10 g
Famille de produit	SAB