

Ventouse plate (ronde)

SAF 60 NBR-60 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.10622

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10622>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses plates SAF > SAF 60 NBR-60 G1/4-AG

Ventouse plate (ronde) pour manipulation rapide de charges lisses et huilées



Dimensions: 60


Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4-AG

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	6 mm
Dmax(S)	67 mm
Ds	60,60 mm
G1	G1/4"-M
H	31 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Course)	6 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	150 N
Force latérale	105 N
Force latérale surface huileuse	85 N
Volume	16,70 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	75 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions	60

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SAF 60 NBR-60 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.10622

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10622>

Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	46,40 g
Nombre de soufflets	0
Famille de produit	SAF

Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SU 60

Réf. article.:10.01.01.13585

Dimensions: 60

Plage de serrage: 60,0 ... 70,0 mm

Résistance thermique: 80 °C