Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 80 ED-85 M10-AG

Réf. article.:10.01.19.00036

https://www.schmalz.com/10.01.19.00036

Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées

- Dimensions: 80
- Matière: Elastodur ED
- Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A
- Matière: Aluminium
- Raccord: M10-AG

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	4,10 mm
Dmax(S)	92,20 mm
Ds	81 mm
G1	M10-M
H	38,30 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	13,90 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	270 N
Force latérale	150 N
Force latérale surface huileuse	269 N
Volume	51,90 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe)	32,50 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions	80

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 80 ED-85 M10-AG

Réf. article.:10.01.19.00036

https://www.schmalz.com/10.01.19.00036

Raccord	M10-M
Nombre de soufflets	0
Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85 Shore A
Poids	38,90 g
Famille de produit	SAXM

Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SC-A 055 M10-AG L

Réf. article.:10.01.06.02822

Géométrie de raccordement: 055
Filetage G1: M10-M
Longueur utile: 7,2 mm
Version: Auto verrouillage

SAXM 80 ED-85 SC055

Réf. article.:10.01.19.00008

Dimensions: 80
Matière: Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 80 ED-85 M10-AG

Réf. article.:10.01.19.00036

https://www.schmalz.com/10.01.19.00036

SC-S 055 FDC-L

Réf. article.:10.01.06.02804

Version: Élém d fric av auto verr

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 |
customercenter@schmalz.de