

Ventouse plate (ronde)

SGPN 34 FPM-65 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.13046

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13046>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > Ventouses plates SGPN > SGPN 34 FPM-65 G1/4-IG

Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.



Dimensions: 34


Matière: Caoutch fluoré FPM

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord du vide: G1/4"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	5,50 mm
Dmax(S)	37,50 mm
Ds	34 mm
G1	G1/4"-F
H	38 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	2,20 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	25 N
Volume	3,70 cm ³
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions	34
Nombre de soufflets	0
Matière	Caoutch fluoré FPM
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SGPN 34 FPM-65 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.13046

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13046>

Poids	12 g
Famille de produit	SGPN

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N033 G1/4-IG DN550

Réf. article.:10.01.01.00817

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur utile: 15 mm

Matière: Aluminium



SGP 34 FPM-65 N033

Réf. article.:10.01.01.12919

Dimensions: 34

Matière: Caoutch fluoré FPM

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de