

## Ventouse plate (ronde)

SPF 30 ED-65 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.01.13245

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13245>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses plates SPF > SPF 30 ED-65 G1/8-IG

### Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables




Dimensions: 30

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/8"-F

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| dn         | 4,10 mm  |
| Dmax(S)    | 33,60 mm |
| Ds         | 31,40 mm |
| G1         | G1/8"-F  |
| H          | 26 mm    |
| LG1        | 8 mm     |
| SW1        | 14 mm    |
| Z (Course) | 2,50 mm  |

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur               |
|-----------------------------------|----------------------|
| Force d'aspir.                    | 29,50 N              |
| Force de rupt.                    | 35,30 N              |
| Force latérale                    | 22,50 N              |
| Volume                            | 2,53 cm <sup>3</sup> |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 35 mm                |
| Diamètre de tuyau int (recom.)    | 6 mm                 |
| Dimensions                        | 30                   |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

SPF 30 ED-65 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.01.13245

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13245>

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Nombre de soufflets            | 0            |
| Matière                        | Elastodur ED |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A   |
| Poids                          | 7,80 g       |
| Famille de produit             | SPF          |

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

### Accessoires



#### SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Réf. article.:10.07.01.00309

Diamètre extérieur D: 11 mm

Longueur L: 1 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 280 µm



#### SU 30

Réf. article.:10.01.01.12889

Dimensions: 30

Plage de serrage: 27,0 ... 35,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

### Pièces de rechange

#### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

SPF 30 ED-65 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.01.13245

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13245>



### SC 040 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.02482


Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-F

Longueur L1: 20,7 mm

Longueur utile: 14 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm



### SPF 30 ED-65 SC040

Réf. article.:10.01.01.12372

Dimensions: 30

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Hauteur H: 12 mm