

Pompe à vide

EVE-TR-X 25 AC3 F-VB

Réf. article.:10.03.01.00216

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00216>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide à rotor sec EVE-TR X > EVE-TR-X 25 AC3 F-VB

Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu



Alimentation: courant triphasé

Voltage (50 Hz): 190-242V/342-440V AC3

Voltage (60 Hz): 190-265V/342-500V AC3

Capacité d'aspiration (50 Hz): 25 m³/h

Capacité d'aspiration (60 Hz): 30 m³/h

Niveau sonore: 62 dB(A)

Vide (50Hz): -900 mbar


Vide (60Hz): -900 mbar

Puiss. nominale 50 Hz: 0,75 kW

Puiss. nominale 60 Hz: 0,9 kW

Poids: 26,5 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	260 mm
B2	40 mm
d	7 mm
G2	G3/4"-F
G3	G3/4"-F
H	290 mm
H1	380 mm
H2	70 mm
L	505 mm
L2	96 mm
X1	220 mm
Y1	190 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz)	25 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	30 m³/h
Voltage (50 Hz)	190-242V/342-440V AC3
Voltage (60 Hz)	

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-TR-X 25 AC3 F-VB

Réf. article.:10.03.01.00216

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00216>

Puiss. nominale 50 Hz	0,75 kW
Puiss. nominale 60 Hz	0,90 kW
Niveau sonore	62 dB(A)
Poids	26,50 kg
Type de protection IP	IP 54
Alimentation	AC3
Famille de produit	EVE-TR-X

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Pièces de rechange



VST EVE-TR-X-25

Réf. article.:10.03.01.00225

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR-X

Dimensions: 25

contient: Palette charbon/Filtre



FILT-EINS EVE-TR-X-25/40

Réf. article.:10.03.01.00230

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR-X

Dimensions: 25/40

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de