

Ventouse plate (ovale)

SGO 24x8 HT1-60 N022

Réf. article.:10.01.05.00437

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00437>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (ovales) > SGO 24x8 HT1-60 N022

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées




Dimensions (LxB): 24 x 8

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Propriété de la matière: laisse peu de marque

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	9 mm
Bs	7,60 mm
d	5,50 mm
d1	7 mm
dn	1,50 mm
Dk	11,50 mm
Lmax(S)	24,50 mm
Ls	23,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Course)	1 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	8 N
Dimensions (LxB)	24 x 8
Matière	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	1 g

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ovale)

SGO 24x8 HT1-60 N022

Réf. article.:10.01.05.00437

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00437>

Famille de produit

SGO

Accessoires



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

Réf. article.:10.01.05.00124

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 18,5 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

Réf. article.:10.01.05.00123

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 18,5 mm

Longueur utile: 13 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium