

## Pompe à vide

EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2

Réf. article.:10.03.02.00076

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00076>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Générateurs de vide > Générateurs de vide pour les centres d'usinage CNC > EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2

### Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien



Longueur L: 626 mm

Alimentation: courant triphasé

Voltage (50 Hz): 190-208V/380-415V AC3


Voltage (60 Hz): 220-230V/440-480V AC3

Puiss. nominale 50 Hz: 2 kW

Puiss. nominale 60 Hz: 2,4 kW

Capacité d'aspiration (50 Hz): 63 m³/h

### Données de construction



| Attribut | Valeur    |
|----------|-----------|
| B        | 407 mm    |
| G3       | G1-1/4"-F |
| G5       | M8-F      |
| H        | 290 mm    |
| L        | 626 mm    |

### Données techniques

| Attribut                      | Valeur                |
|-------------------------------|-----------------------|
| Max. vide                     | -980 mbar             |
| Puiss. nominale 50 Hz         | 2 kW                  |
| Puiss. nominale 60 Hz         | 2,40 kW               |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 63 m³/h               |
| Capacité d'aspiration -800    | 63 m³/h               |
| Type de protection IP         | IP 55                 |
| Voltage (50 Hz)               | 190-208V/380-415V AC3 |
| Voltage (60 Hz)               |                       |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Pompe à vide

EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2

Réf. article.:10.03.02.00076

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00076>

Alimentation

courant triphasé

Type

AQUA

## Accessoires



**OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555**

Réf. article.:27.02.01.00055

Utiliser la construction: Pompe EVE-OG