

Vacuostats/pressostats pneumatique

VS-V-PM-NO

Réf. article.:10.06.02.00456

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00456>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Commutateurs et surveillance du système > Vacuostats mécaniques > Vacuostats VS-V-PM/EM-ST > VS-V-PM-NO

Vacuostat, pneumatique, à signal de sortie pneumatique




Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar

Conception vacuostat: Sans courant, ouvert

Hystérésis: Fixe : env. 10 mbar

Données de construction



Attribut	Valeur
B	19,80 mm
d	4 mm
d3	4,20 mm
G2	M5-F
H	40 mm
L	58 mm
X1	41 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Protection surpression max.	6 bar
Précision de la reproduction	± 3% de la plage de mesure
Hystérésis	Fixe : env. 10 mbar
Conception vacuostat	Sans courant, ouvert
Poids	33 g
Famille de produit	VS-V-PM / EM-ST

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de