

Ventouse plate (ovale)

SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

Réf. article.:10.01.05.00753

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00753>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses plates SAOF HT2 (ovales) > SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale



Dimensions (LxB): 100 x 50


Matière: Matière haute température HT2

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Matière: Laiton nickelé

Raccord: G3/8-IG

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	54 mm
Bs	48,10 mm
dn	8 mm
G1	G3/8"-F
H	30,50 mm
LG1	9 mm
Lmax(S)	106 mm
Ls	101,10 mm
SW1	22 mm
Z (Course)	5 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	217 N
Force latérale	177 N
Volume	20 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	75 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions (LxB)	100 x 50
Raccord	G3/8"-F
Nombre de soufflets	0

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ovale)

SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

Réf. article.:10.01.05.00753

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00753>

Matière	Matière haute température HT2
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Résistance thermique	200 °C
Poids	104,40 g
Famille de produit	SAOF